



Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	320652 6
GTIN	4062406200312
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 88 mm

Hasznos hossz B: 126,5 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 40 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 50,5 mm

Maximális fordulatszám: 3000 min⁻¹

Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs Ø 60° A	40 mm
--------------------------	-------

Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Csúcs hossza C	50,5 mm
Morse kúp	MK6
Hasznos hossz B	126,5 mm
Maximális körfutáshiba	0,006 mm
Munkadarab tömeghez	2000 kg
Ház Ø D	88 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs