



Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 320652 3 |
| GTIN | 4062406200282 |
| Árucikk kategória | 32L |

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 49 mm

Hasznos hossz B: 79 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,006 mm

Csúcs hossza C: 29,5 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min⁻¹

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------|
| Maximális körfutáshiba | 0,006 mm |
|------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Hasznos hossz B | 79 mm |
| Morse kúp | MK3 |
| Csúcs hossza C | 29,5 mm |
| Munkadarab tömeghez | 500 kg |
| Ház Ø D | 49 mm |
| Legnagyobb csúcs Ø 60° A | 25 mm |
| Maximális fordulatszám | 5000 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |