

**Garant****GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

### Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

## Műszaki leírás

Kinyúlási hossz $L_1$	70 mm
Sorozat	Power Q
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Teljes hossz $L_{ges}$	150 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,2 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	2,74 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	12,55 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP