

**Garant****GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z:  
100/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 8 sz. (20IP; 5,7Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 20IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XOMU146715
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,57 fok
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	63 mm
Sorozat	Power Q
Felfogó furat Ø	32 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $a_p$	2 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	81,07 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	184 mm
Vágóélek száma Z	8
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 8	219799 8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP