

**Garant****GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 30/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

### Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

## Műszaki leírás

Interpolációs marás $a_p$	1,2 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	17,55 mm
belső hűtés	igen
$\varnothing D_2$	29 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	47 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Felfogó menet M	M16
Sorozat	Power Q
Vágóélek száma Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,96 fok
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7