

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű** TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	90 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	37,55 mm
Vágóélek száma Z	5

Beállítási szög κ	15 fok
Felfogó furat \emptyset	22 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,92 fok
Interpolációs marás a_p	1,2 mm
Sorozat	Power Q
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Interpolációs marás $\emptyset D_{\max}$	98 mm
$\emptyset D_3$	40 mm
Vágóél $\emptyset D_c$	50 mm
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP