

**Garant****GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A forgácsoló erőt csökkentő **szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 2,8 méretű GARANT TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

## Műszaki leírás

Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,76 fok
$\varnothing D_3$	22 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	19,55 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	100 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm

Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Sorozat	Power Q
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,2 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7