

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213014 52/4
GTIN	4062406266851
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 8 sz. (20IP; 5,7Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 20IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XOMU146715
belső hűtés	igen
Interpolációs marás a_p	2 mm
Vágóél Ø D_c	52 mm
Beállítási szög κ	16 fok

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	88 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	33,07 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,39 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 8	219799 8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP