

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 35/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213002 35/4
GTIN	4062406266462
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás a_p	1,2 mm
belső hűtés	igen
Kinyúlási hossz L_1	70 mm
Sorozat	Power Q
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	22,55 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,52 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	68 mm
Vágóélek száma Z	4
Beállítási szög κ	15 fok

Vágóél $\varnothing D_c$	35 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	60 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP