

Garant

GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213014 63/5
GTIN	4062406266868
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 8 sz. (20IP; 5,7Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 20IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Sorozat	Power Q
Vágóél Ø D_c	63 mm
Interpolációs marás a_p	2 mm
Ø D_3	47 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Vágóélek száma Z	5
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Beállítási szög κ	16 fok
Hozzávaló váltólapka	XOMU146715
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	44,07 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,04 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 8	219799 8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP