

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213006 66/7
GTIN	4062406266776
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Felfogó furat Ø	27 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	130 mm
Interpolációs marás a _p	1,2 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	7
$\varnothing D_3$	56 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	53,55 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	122 mm
Sorozat	Power Q
Ferde bemarási szög α_{max}	0,64 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP