


Garant**XOMU146715ZZER, HB4715, Típus: HART**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213042 HART
GTIN	4062406267131
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a **kétoldalas** 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél).

Nagyteljesítményű szerszámanyagok a különösen **gazdaságos** használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$: 3 mm

Előtolás f_z / fog: 0,9 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,5 mm
Típus	HART
Előtolás f_z / fog	0,9 mm
Váltólapka ISO kód	XOMU146715ZZER
Minőség	HB4715
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	3 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	3 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	AlTiN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	110 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		