

Garant**GARANT Master Titan VHM mini-maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202287 0,5
GTIN	4062406270902
Árucikk kategória	11Z

Leírás**Kivitel:**

Extra rövid vágóél a maximális stabilitás érdekében. **Szárhossz DIN szerint** a szerszám jobb megtámasztásához a befogóban. Ez jelentősen növeli a szerszám élettartamát.

Takarítsa meg az utánköszörülés költségeit: Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.

Kedvező és extra stabil kivitel **nagyteljesítményű titán forgácsolásához.**

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	4 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L _c	1 mm
Vágóél Ø D _c	0,5 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	44 mm
Spirálszög	40 fok
Fogak száma Z	2
Előtolás f _z szélezéshez titánban > 850 N/mm ²	0,003 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Master Titan

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		