

Garant**GARANT Master Titan VHM mini-maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202287 10
GTIN	4062406270995
Árucikk kategória	11Z

Leírás**Kivitel:**

Extra rövid vágóél a maximális stabilitás érdekében. **Szárhossz DIN szerint** a szerszám jobb megtámasztásához a befogóban. Ez jelentősen növeli a szerszám élettartamát.

Takarítsa meg az utánköszörülés költségeit: Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.

Kedvező és extra stabil kivitel **nagyteljesítményű titán forgácsolásához.**

Műszaki leírás

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Előtolás f_z szélezéshez titánban $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Spirálszög	40 fok
Élhossz L_c	16 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Fogak száma Z	4
Tűrés névleges \varnothing	e8
Teljes hossz L	66 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	10 mm
Sarok lekerekítés r_v	0,05 mm
Sorozat	Master Titan

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		