


Garant**ZCMX 050202, Minőség: HBZ310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Árucikk kategória	21E

Leírás

ZCMX 050202 HBZ310 Minőség: HBZ310

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm

Esztergálás előtolás: 0,05 - 0,4 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,3 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 - 600 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	PVD
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Minőség	HBZ310
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	ZCMX 050202
Esztergálás előtolás	0,05 - 0,4 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	10 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz