

**Garant****ZCMX 060204, Minőség: HBZ310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268423 HBZ310
GTIN	4062406273828
Árucikk kategória	21E

## Leírás

ZCMX 060204 HBZ310 Minőség: HBZ310

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Esztergálás előtolás: 0,05 - 0,4 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,3 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 200 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Váltólapka ISO kód	ZCMX 060204
Bevonat	PVD
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	200 - 600 m/min
Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	HM

Minőség	HBZ310
Cserék / élek száma	2
Fúrás előtolás	0,03 - 0,3 mm
Esztergálás előtolás	0,05 - 0,4 mm
Hozzávaló szerszám Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz