

Garant**ZCMX 080304, Minőség: HBZ030**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Árucikk kategória	21E

Leírás

Kivitel:

Keményebb alapanyag a hosszabb élettartam érdekében vékony CVD bevonattal. Kifejezetten sík- és hosszesztergálási alkalmazáshoz.

Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$: 16 mm

Minőség: HBZ030

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 200 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HBZ030
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	ZCMX 080304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 200 m/min

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	CVD
Fő felhasználás	P
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Hozzávaló szerszám Ø D _c	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz