

**Garant****ZCMX 080308, Minőség: HBZ030**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268427 HBZ030
GTIN	4062406273965
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Kivitel:**

Keményebb alapanyag a hosszabb élettartam érdekében vékony CVD bevonattal. Kifejezetten sík- és hosszesztergálási alkalmazáshoz.

Hozzávaló szerszám  $\varnothing D_c$ : 16 mm

Minőség: HBZ030

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	ZCMX 080308

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	CVD
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 2 mm
Minőség	HBZ030
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz