

Garant**ZCMX 10T308, Minőség: HBZ030**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Árucikk kategória	21E

Leírás

Kivitel:

Keményebb alapanyag a hosszabb élettartam érdekében vékony CVD bevonattal. Kifejezetten sík- és hosszesztergálási alkalmazáshoz.

Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$: 20 mm

Minőség: HBZ030

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 200 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Bevonat	CVD

Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T308
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Minőség	HBZ030
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	20 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz