

**Garant****VBGW 110308 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266012 NS
GTIN	4062406275815
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**MKD** - monokristályos gyémánt, lézerral vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

**Felhasználás:**

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

**Ajánlás:**

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	MKD
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 1400 m/min

Cserék / élek száma	1
Váltólapka ISO kód	VBGW 110308 FN
Előtolás f	0,005 - 0,04 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Minőség	MKD
Vágóél kivitel	NS
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz