

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, Vágóél kivitel: NK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266012 NK
GTIN	4062406275822
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerral vágott élek. Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,005 - 0,08 mm/ford,
Vágóél kivitel	NK
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	MKD

Váltólapka ISO kód	VBGW 110308 FN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 1000 m/min
Fogásmélység a_p	0,01 - 0,2 mm
Cserék / élek száma	1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	MKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz