

**Garant****Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657792 2-16
GTIN	4062406277444
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsön.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Alkalmazható:**

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

**Figyelem:**

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuács vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).  
Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

## Műszaki leírás

Rátűző szár	14×18 mm
Alaplíméret S	25 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Szélesség b	35,8 mm
Magasság h	9 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Termék fajtája	Villás rátűző