

HOLEX**Feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-3/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657630 2-3/4
GTIN	4062406278366
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Átkapcsolható feltűzhető racsní.**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Alpméret S	25 mm
Magasság h	29 mm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Szélesség b	43 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Fogak száma	52
Tartós terhelhetőség	450 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	nem
Termék fajtája	Racsní