

**Garant****GARANT Master Tap gépi menetfúró B alak 6HX DIN 376, AlTiX, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132726 M3
GTIN	4062406278533
Árucikk kategória	11I

**Leírás****Kivitel:**

**Univerzális menetfúró**, széles anyagkálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.

- **HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.**
- **Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.**
- **Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.**

**Minden méret:** szár **DIN 376** szerint (= csökkentett szár Ø) ezáltal nagyobb mélységhez használható. **Négyszög nélkül.**

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	0,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menet Ø	3 mm
Menetfajta	M
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	2,5 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm

Menetméret	M3
Menetmélység	9 mm
Bevonat	AlTiX
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	30 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	M
GG(G)	alkalmas	20 m/min	K

CuZn	alkalmas	20 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		