

Garant**GARANT Master Alu VHM szármaró DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 201260 8 |
| GTIN | 4062406281199 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:**

Stabil vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal**.

Előny:

Különösen nyugodt járású a **kitűnő felületminőség** érdekében.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------------------|
| Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm |
| Szár Ø D_s | 8 mm |
| Spirálszög | 38 fok |
| Élhossz L_c | 19 mm |
| Fogak száma Z | 2 |
| Nyak Ø D_1 | 7,7 mm |
| Teljes hossz L | 63 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel | 26 mm |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,1 mm |
| Vágóél Ø D_c | 8 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |

| | |
|--|------------------------------|
| Tűrés névleges Ø | e6 |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| Sorozat | Master Alu |
| Bevonat | DLC |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 6527 |
| Típus | W |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|--------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 550 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 450 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 200 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 160 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 200 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 150 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | alkalmas | 180 m/min | N |
| POM GF25 | alkalmas | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | alkalmas | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | alkalmas | 160 m/min | N |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|---|
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 300 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 160 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 200 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száráz | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |