

Garant**GARANT Master Alu VHM nagy teljesítményű dörzsár HPC zsákfurat, DLC,
Névleges Ø DC: 8,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164405 8,5
GTIN	4062406283964
Árucikk kategória	10P

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **speciális** HPC dörzsárak **alumínium megmunkálásához**, továbbfejlesztett vágóél geometriával és keményfém alapanyaggal.

Extra rövid vágóélek a magasabb forgácsolási értékekhez. Optimalizált hűtési stratégia radiálisan elhelyezett hűtőfolyadék nyílásokkal közvetlenül a vágóélre irányítva.

NC-hez alkalmas kivitel, páros szár Ø-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú szerszámbefogókba**.

Maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság az egyenlőtlen osztásnak és a körbefutó élszalag szélességének köszönhetően.

Kivitel DLC sp² bevonattal.

Tűrésadatok:

Konfigurálható: dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.

H7: DIN1420 szerinti kivitel H7 furattűréshez.

Felhasználás:

Speciális kivitel zsákfuratokhoz.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	8,5 mm
Előtolás f alu öntvényben	1,5 mm/ford,
Ø tartomány	8,201 - 8,7 mm
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Teljes hossz L	100 mm

Sorozat	Master Alu
Vágóélek száma Z	6
Tűrés	konfigurálható
Élhossz L_c	10 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az \varnothing -nél	0,1 mm
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Szár	DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia	HPC
Felhasználás furattípusnál	zsákfuratnál
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		