

**Garant****RNGN 120700, KU7415, Felhasználási tartomány: S**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	255774 S
GTIN	4045197815552
Árucikk kategória	21H

## Leírás

RNGN 120700 S Vágóél kivitel: 0,05 mm × 20°  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Előtolás  $f$ : 0,3 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 300 m/min

## Műszaki leírás

Felhasználási tartomány	S
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1 mm
Vágóél kivitel	0,05 mm × 20°
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	300 m/min
Minőség	KU7415
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	S
Előtolás $f$	0,3 - 0,5 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Kerámia
Váltólapka ISO kód	RNGN 120700
Cserék / élek száma	16
Terméknév attribútum	KU7415
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	S
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		