

**Garant****Központosító satu, semleges, Pofaszélesség A: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360133 80
GTIN	4045197801296
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Központosító satu rugalmas felhasználáshoz.

- **Teljesen biztonságos működés a tokozásnak köszönhetően.**
- **Különösen precíz, ismétlési pontosság 0,02 mm.**
- **Változtatható központbeállítás  $\pm 0,02$  mm.**
- **Edzett működő felületek.**
- **Stabil szerszámacélból, felületvédelem rövid idejű nitridálással.**

**Előny:**

Multifunkcionálisan használható.

- **Rugalmas, könnyű súlyú.**

**Felhasználás:**

Ideális 5 oldalas megmunkáláshoz, tökéletes nyers darab befogása esetén.

**Alkalmazható:**

Közvetlenül a gépasztra, cserélhető palettára vagy 3-szoros konzolra 360156 sz.

**Tartalom:**

642700 sz. E12 méretű dugókulcs fej.

Inkluzív 2 db feszítőkarom.

**Opcionális tartozék:**

360135 – 360151 sz. szorítópofoa változás.

**Műszaki leírás**

Max. szorítóerő	17 kN
Szélesség	80 mm
Löket	22 mm
Pofaszélesség A	80 mm
Magasság	50,2 mm
Hossz	110 mm
Forgatónyomaték	40 Nm
Súly	2,5 kg
Hozzávaló színekód	ZC 80
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Szorító rátétpofa pár Típushoz 80	360143 80
HM rátétpofa pár Típushoz 80	360135 80
HM rátétpofa pár Típushoz 80	360138 80
Prizmás pofa pár Típushoz 80	360148 80
HM rátétpofa pár Típushoz 80	360136 80
Puha pofa pár Típushoz 80	360145 80
Szorító rátétpofa pár Típushoz 80	360142 80
Szorító rátétpofa pár Típushoz 80	360140 80
Puha pofa pár Típushoz 80	360146 80
HM rátétpofa pár Típushoz 80	360137 80
Szorító rátétpofa pár Típushoz 80	360141 80