

Garant**GARANT Master Titan HSS-PM HPC nagyoló maró, TiAlN, Ø k10 DC / R1:
32/2,0mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192940 32/2,0
GTIN	4062406300371
Árucikk kategória	11Z

Leírás**Kivitel:**

Innovatív recés profil és optimalizált forgácstér geometria a nagy forgácsolási térfogat érdekében maximális folyamatbiztonság mellett. Hosszabb élettartam a precízen a vágóélre irányított belső hűtésnek köszönhetően.

Előny:

Új szerszámanyag; megoldja a problémákat instabil megmunkálási viszonyok esetén.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	k10
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	70 mm
Teljes hossz L	133 mm
Spirálszög	40 fok
Fogak száma Z	6
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Előtolás f_z szélezéshez titánban $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Nyak Ø D_1	31 mm
Szár Ø D_s	32 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Élhossz L_c	53 mm
Vágóél rádiusz R_1	2 mm
Sorozat	Master Titan
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS PM
Szabvány	DIN 844
Maróprofil	HR
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,03×D másolómarásnál
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		