

HOLEX**VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm ill. col): 12,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 122310 12,5 |
| GTIN | 4045197044136 |
| Árucikk kategória | 12E |

Leírás**Kivitel:**

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás – ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma **rövid forgácsot** eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 122501 sz.

A HB és HE kivitel a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **122315 számmal** rendelje meg.

HE alak: a **122320 számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Névleges Ø D _c | 12,5 mm |
| Forgácshorony hossza L _c | 60 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm ² | 0,26 mm/ford, |
| Szártűrés | h6 |
| Tűrés névleges Ø | h7 |
| Szár Ø D _s | 14 mm |
| Teljes hossz L | 107 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Szabvány | DIN 6537 K |
| Ajánlott Maximális furatmélység L ₂ | 41,3 mm |
| Bevonat | TiN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Kivitel | 4×D |
| Csúcsszög | 140 fok |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Semi-Standard | igen |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 120 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 75 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 65 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 35 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 70 m/min | K |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |