

HOLEX**Nyomatékkulcs kerepes hajtószárral, Maximális nyomaték: 50Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657272 50
GTIN	4045197804105
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Fixen beépített racsnidugókulcs fejek feltűzéséhez.

Mértékegységek: Nm, lbfft. Racsnit elveszíthetetlen **átdugaszolható négyszöggel** és tartócsappal, **jobbos és balos meghúzáshoz.**

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant és ezután ismét azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 3\%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Súly	700 g
Maximális nyomaték	50 Nm
Kijelzés	analóg
Nyomatéktartomány	10 - 50 Nm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Teljes hossz L	328 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	209 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400

Tartozék

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 3/8 coll

657271 3/8