

HOLEX

Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 300Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657277 300
GTIN	4045197804174
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Alapszerszám rátűző négyszöggel (rátűző szerszámok nélkül). Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 3 \%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	1350 g
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Maximális nyomaték	300 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Nyomatéktartomány	60 - 300 Nm
Teljes hossz L	588 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	488 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	40 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	448 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
Feltűzhető racsni Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2