



Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 50Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657352 50
GTIN	4045197804181
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Fixen beépített racsnival elveszítetlen áttolható négyszöggel **jobbos és balos meghúzáshoz**.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 3\%$ -a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Súly	1000 g
Maximális nyomaték	50 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomatéktartomány	10 - 50 Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsni)
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	328 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	209 mm
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkkS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 3/8 coll	657271 3/8