

HOLEX**Nyomatékkulcs kerepes hajtószárral, Maximális nyomaték: 20Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657272 20
GTIN	4045197439420
Árucikk kategória	62E

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Fixen beépített racsni dugókulcs fejek feltűzéséhez.

Mértékegységek: Nm, lbfft. **Irányváltós racsnyal** és fix négyszöggel – **csak jobbos meghúzáshoz.**

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

$\pm 3 \%$ a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	20 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Kijelzés	analóg
Súly	400 g
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomatéktartomány	4 - 20 Nm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	232 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	166 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400

Tartozék

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1/4 coll

657271 1/4