

**HOLEX**

## Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 20Nm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 657277 20     |
| GTIN              | 4045197542489 |
| Árucikk kategória | 62E           |

### Leírás

**Kivitel:**

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Alapszerszám rátűző négyszöggel (rátűző szerszámok nélkül). Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

**Mértékegységek:** Nm, lbfft.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Kis és közepes sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

$\pm 3\%$  a kijelzett értékből.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

|  |  |
|--|--|
| Nyomaték mérési pontossága                                     | ±3 %   |
| Cserélhető szerszám  | Feltűzhető szerszám                          |
| Kijelzés   | analóg                                       |
| Maximális nyomaték   | 20 Nm  |
| Súly   | 400 g  |
| Skálaosztás, 1 osztás =  | 0,1 Nm                                       |
| Meghúzási irány  | Jobbos és balos meghúzás                     |
| Feltűzhető szerszám befogó                                     | 9×12 mm                                      |
| Nyomatéktartomány  | 4 - 20 Nm                                    |
| Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]        | 153 mm                                       |
| Mérési eljárás   | Forgatónyomaték                              |
| Csatlakozó forma   | feltűzhető szerszámokhoz<br>(négyzet befogó) |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ] | 184,8 mm                                     |
| Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I <sub>2</sub> ]    | 31,8 mm                                      |
| A kioldási értékállíthatósága                                  | állítható                                    |
| A kioldási érték beállítása                                    | beállító skálával                            |
| Teljes hossz L   | 215 mm                                       |
| Visszajelzés   | kioldó                                       |
| Kioldási elv   | mechanikus rövid utas kioldás                |
| Átkapcsolható leolvasás  | Nm   |
| Átkapcsolható leolvasás  | lbf·ft                                       |
| Szabvány   | DIN EN ISO 6789                              |
| Kalibrálás   | O1   |
| Mérési jegyzőkönyv   | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv               |
| Jegyzőkönyvezhető adatok                                       | nem  |
| Méréstechnika  | mechanikus                                   |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kioldás jelzése | akusztikus    |
| Kioldás jelzése | tapintásos    |
| Termék fajtája  | Nyomatékkulcs |

## Szolgáltatások

|  |             |
|--|-------------|
| KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm        | 020010 400  |
| DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020020 1000 |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll             | 657630 1-1/4 |
| Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll             | 657630 1-3/8 |
| Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll | 657582 1-1/2 |
| Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll | 657582 1-3/8 |
| Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll             | 657630 1-1/2 |
| Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll | 657582 1-1/4 |