

Garant**Kúpsüllyesztő, HB740, Ø D: 20,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210410 20,5
GTIN	4045197804280
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M10
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,5 mm
Fejhossz l	28 mm
Süllyesztési Ø	20,5 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,1 mm
Élhossz	12,5 mm
Szár Ø	11,2 mm
Sorozat	TopCut
Befogó mérete	16 mm
Bevonat	TiAlN
Minőség	HB740
Szerszámanyag	VHM
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90
Szabvány	Gyári szabvány

Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem
Szár	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét süllyesztéshez

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	S
GG(G)	alkalmas	35 m/min	K
CuZn	alkalmas	70 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		