

**Garant****Furatkés stabilizátor 5xD midi, Típus: 12R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319463 12R
GTIN	4062406309312
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

**Előny:**

Az összes furatkés típusal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

**Alkalmazható:**

Minden szokásos furatesztergakéshez.

**Figyelem:**

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3xD kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 8xD.

Furatkés stabilizátor **7xD-vel** ill. **D<sub>2</sub> = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Szár Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Rádiusz R	1,2 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Szárhossz L <sub>s</sub>	53 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	60 mm
Vágásirány	jobbos

Teljes hossz L <sub>2</sub>	119 mm
C	1,5 mm
Tengely eltolódás	14 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor