

HOLEX®**VHM nagyteljesítményű fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	123308 16
GTIN	4045197451446
Árucikk kategória	12E

Leírás**Kivitel:**

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás – ennek következtében precíz központosítású keresztél.

Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma **rövid forgácsot** eredményez.

Ajánlás:**Maximális furatmélység:**

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

Figyelem:

A 12×D mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068 – 121130 sz. központosítóval végzett előzetes központosítás vagy 3×D vezetőfurat szükséges a 122736 sz. fúróval.

Szerszámananyag: VHM

Furatmélység max.: 12×D

Csúcsszög: 135 fok

Szár: DIN 6535 HE, h6

belső hűtés: Igen, 25 bar-ral

Vezetőfúró szükséges: igen, vezetőfúró

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrés névleges Ø: h7

Vágóélek száma Z: 2

Tűrés névleges Ø: h7

Forgácshorony hossz: 208 mm

Teljes hossz L_{ges}: 260 mm

Szár Ø: 16 mm

Előtolás f acélban < 1100 N/mm²: 0,28 mm/ford,

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
Névleges Ø	16 mm
Forgácshorony hossz	208 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,28 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h7
Szár Ø	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	260 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Ajánlott maximális furatmélység	184 mm
Bevonat	TiN
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	12×D
Csúcsszög	135 fok
Szár	DIN 6535 HE, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Vezetőfúró szükséges	igen, vezetőfúró
Színes gyűrű	zöld