

Garant**VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC p6: 8,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122736 8,5
GTIN	4045197567215
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás – ennek következtében **nagy pontosságú** keresztél. A vezetőfurat pontosan körkörös és egytengelyű a **4 vezetőszalag** következtében. Kitűnő forgácsolévezetés a **4 belső hűtőcsatornának** köszönhetően Ø 3,8 mm-től. Ø 3,7 mm-ig 2 belső hűtőcsatornával. **140°-os csúcsszög**gel és speciális **p6 éltűréssel a vezetőfurat** optimális létrehozásához.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

12×D mélyfuratoktól vezetőfurat elkészítését javasoljuk, 20×D - 30×D mélyfurathoz kötelezően vezetőfurat szükséges.

Vetőfurat létrehozása mindig növeli a folyamatbiztonságot.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **122738 számmal** rendelje meg.

HE alak: a **122736 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,27 mm/ford,
Névleges Ø D _c	8,5 mm
Forgácshorony hossza L _c	61 mm
Tűrés névleges Ø	p6
Szár Ø D _s	10 mm

Teljes hossz L	103 mm
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	48,3 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	6×D
Csúcscső	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
GG(G)	alkalmas	95 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE

129100 HE