

**Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: D1009****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 D1009
GTIN	4045197804846
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fej Ø	9,6 mm
Alak	D1009
Alak leírása	Gömb
Fogazás finomsági foka	durva
Teljes hossz	54 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Fejhossz	8 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		