

**HOLEX****Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: F1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 F1225
GTIN	4045197804891
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

**Műszaki leírás**

Alak	F1225
Teljes hossz	70 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Fej Ø	12,7 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt

Fogazás finomsági foka	durva
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		