



Nyomatékkulcs QuickSelect elállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsnyal, Maximális nyomaték: 130Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657095 130
GTIN	2050002047143
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnyal.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Előny:

Skála szerint előbeállítható és a levehető beállító fej levételével további elállítás ellen védhető. A kulcs opcionálisan a mellékelt biztosító csavarral és matricával biztosítható manipuláció ellen.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Súly	1430 g
Maximális nyomaték	130 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	25 - 130 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 95 lbfft
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	404 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	379 mm
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	468 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O1

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730Fix
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2

Feltűzhető racsní meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Nyomatékkulcs QuickSelectelállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsní nélkül Maximális nyomaték 130 Nm	657099 130