



## Nyomatékkulcs, teljesen szigetelt áttűzhető négyszöggel, Maximális nyomaték: 25Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657556 25
GTIN	4000896235445
Árucikk kategória	630

### Leírás

#### Kivitel:

Nyomatékkulcs, **1000 V-ig teljesen szigetelt EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Egykarú nyomatékkulcs, skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel. Integrált racsní, a négyszög átfordításával **jobbos és balos meghúzás.**

**Mértékegységek:** Nm.

#### Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán és ezután ismét azonnal üzemkész.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pontosság:

a beállított érték  $\pm 4\%$ -a.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

Az esetleges javításokat csak a HAZET szerviz központban végeztesse, mert ezt követően 10000 Voltos darabellenőrzést kell végezni a DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint!

#### Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok kombinálhatóak egymással.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Súly	640 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	25 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Nyomatéktartomány	5 - 25 Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L <sub>3</sub> ]	238 mm
Teljes hossz L	305 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos

Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

### Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
---	------------