



## IKF100D inkrementális finomtapintó, manuális meghajtású, Típus: 100D



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 445445 100D   |
| GTIN              | 2050002080898 |
| Árucikk kategória | 40W           |

### Leírás

#### Kivitel:

Az IKF 100D egy manuális meghajtású, inkrementális optikai mérőrendszer vertikális használathoz, amelyet különösen nagy ismétlési pontosság jellemez. A mérőcsap egy tengelyen található a mérőrendszerrel és ezáltal megfelel az Abbe-elvnek. A kijelző egység megjeleníti a legyártott munkadarabok, mintadarabok vagy mérőhasábok nagy pontosságú hosszmerésének mérési eredményeit. A mérési eredmények továbbíthatóak egy PC-re és az FMS View szoftverrel jeleníthetők meg és szerkeszthetők.

#### Előny:

- **Nagy pontosságú mérési eredmények 0,01 µm felbontással**
- **Nagy ismétlési pontosság az állandó mérőerőnek köszönhetően – a felhasználótól függetlenül.**
- **Az objektumok 100 mm-ig felmérhetők**
- **Ideális a termelés közelében végzett vizsgálatokhoz**
- **Cserélhető betétek M2,5 menettel**
- **Kompakt mérőrendszer integrált kijelzővel**

#### Felhasználás:

A következők gyártáshoz közel végzett, nagy pontosságú külső méréséhez:

- **Gyártási etalonok**
- **Mérőcsapok**
- **Dugós idomszerek**
- **Munkadarabok**
- **Dugós menetidomszerek**

#### Tartalom:

gömb mérőbetéttel.

**Figyelem:**

Motorikus meghajtású IKF100 finomtapintó külön ajánlatkérésre szállítható.

---

## Műszaki leírás

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Súly           | 2,4 kg                        |
| Mérőerő        | 1,8 N                         |
| Felbontás      | 0,01 µm                       |
| Méréstartomány | 100 mm                        |
| Hibahatár      | 0,3 µm                        |
| Energiaellátás | Vezetékes                     |
| Termék fajtája | Precíziós hossz mérő készülék |