



Nyomatékkulcs négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 130Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657205 130
GTIN	2050002047297
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Beállítás: A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Súly	1100 g
Maximális nyomaték	130 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	25 - 130 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 95 lbfft
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	415 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	390 mm
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Irányváltós feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Irányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Irányváltós feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2

Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Feltűzhető racsnitípus Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 130 Nm	657215 130
Skálaablak nyomatékkulcshoz típus 4	657212 4