



Nyomatékkulcs négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 650Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657205 650
GTIN	2050002047327
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Beállítás: A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	3480 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Maximális nyomaték	650 Nm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	20 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Nyomatéktartomány	130 - 650 Nm
Nyomatéktartomány	100 - 480 lbfft
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	855 mm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	880 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Feltűzhető racsnitípus-Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
	657580 2-1/2

Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög
2-1/2 coll

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2

657212 2

Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög
2-3/4HD coll

657600 2-3/4HD

Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög
2-1/2 coll

657600 2-1/2

Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll

657630 2-1/2

Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális
nyomaték 650 Nm

657215 650

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4

657212 4