



Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 50Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657105 50
GTIN	2050002047198
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Súly	800 g
Maximális nyomaték	50 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	2 Nm
Nyomatéktartomány	6 - 50 Nm
Nyomatéktartomány	5 - 36 lbfft
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	305,5 mm
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	288 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
	657590 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-
Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll

Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657600 1-1/2

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657700 1-3/8

Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális
nyomaték 50 Nm

657215 50

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4

657212 4