



Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657105 100
GTIN	2050002047204
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplítmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Maximális nyomaték	100 Nm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Kijelzés	analóg
Súly	1020 g
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Nyomatéktartomány	15 - 72,5 lbfft
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [L ₁]	343 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	360,5 mm
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [L ₂]	17,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Irányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657590 1-3/8
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Irányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Irányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Irányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
	657600 1-1/4

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög
1-1/4 coll

Négyszög feltűzhető szerszám típus-csatlakozó négyszög
1-1/2 coll

657700 1-1/2

Írányváltós feltűzhető racsnikiosztóval QuickRelease típus-
Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll

657590 1-1/2

Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális
nyomaték 100 Nm

657215 100

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4

657212 4