

Garant**GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró extra hosszú HSS-E-PM Form B 6HX, TiAlN, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132195 M16
GTIN	4062406209469
Árucikk kategória	111

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten **rozsdamentes és saválló acélokhoz**, valamint **Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz** kifejlesztve.

- **HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében**
- **A legújabb generációs TiAlN többrétegű bevonat**
- **Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében**

Extra hosszú szárral. Szár DIN376 szerint.

Előny:

Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

Műszaki leírás

Menetfajta	M
Menetmélység	48 mm
Magfurat Ø	14 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Menetméret	M16
Szabvány	Gyári szabvány
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E PM
Forgácshoronyok száma	3

Menetemelkedés	2 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menet Ø	16 mm
Teljes hossz L	220 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	16 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	16 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

