

Garant**Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 125S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363000 125S
GTIN	4062406219949
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Tökéletesen központos a központbeállításnak köszönhetően.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Furatokkal LANG pozicionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Furatokkal LANG pozicionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.**
- **Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Gyorsan és magától értetődően kezelhető.**
- **Ismétlési pontosság <0,01 mm.**
- **Skálázás a befogó modulok előpozicionálásához.**
- **Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.**
- **Szorítóperem szorítókörmökhöz.**
- **Központ beállítás körmökkel.**

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsóanya, **363083 sz. orsóburkolat.**

Opcionális tartozék:

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmöskulcs 628600 sz. 2 méret, nyomatékkulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap 363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

Figyelem:

A hozzávaló 363010 – 363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.

Műszaki leírás

L	220 mm
Befogási tartomány S2	92 - 180 mm
Maximális nyomaték	132 Nm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xtric 125
Súly	9 kg
Magasság H	54 mm
Max. szorítóerő	32 kN
B	125 mm
Sorozat	Xtric
Befogási tartomány S1	0 - 94 mm
Kulcsnyílás méret	5 mm
Kulcsnyílás méret	13 mm
Hosszanti horony	20 mm
Alsó oldal alapmérete	96 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

363080 125/138

Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárca Ø
125/138 mm

Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárca Ø
125/120 mm

363080 125/120

Szorítóköröm Típus CS1

361165 CS1

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 20 mm

363076 20

Orsócsapágy kompletten Típus 125/220

363008 125/220

Lágy rátétpofa Típus 160S

363034 160S

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 32C mm

363076 32C

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 30C mm

363076 30C

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 10 mm

363076 10

Orsóanya, merev, jobbos Típus 125

363097 125

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 25 mm

363076 25

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 12 mm

363076 12

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 32 mm

363076 32

Orsóanya, önbeálló, balos Típus 125

363098 125

Lágy rátétpofa Típus 160A

363034 160A

Orsóanya, önbeálló, jobbos Típus 125

363099 125

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 30 mm

363076 30

Tartalék orsó XTRIC-hez Típus 125S

363084 125S